

DCNM-FSL2

DICENTIS



- ▶ Intuiitiivinen käyttö
- ▶ Kielen nimi kielen omalla merkistöllä
- ▶ Tukee jopa 100 kieltä
- ▶ Voidaan liittää tähtikytkennällä PoE:n kautta tai kytkeä peräkkäin kytkimen avulla
- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena

Tyylikkäästi muotoiltua puoliuppoasennettua DCNM-FSL2-kielivalitsinta käyttämällä osallistujat voivat vaivatta kuunnella puhujaa valitsemallaan kielellä. Kielivalinta tapahtuu suoraviivaisesti ja se aktivoituu automaattisesti, kun kuulokkeet yhdistetään laitteeseen. Sen jälkeen osallistuja voi selata käytettävissä olevia kieliä painamalla valaistuja kosketuspainikkeita.

Käytettävissä olevat kielet näkyvät kielen omalla merkistöllä luettavuuden lisäämiseksi. Kielivalitsin valitsee määritetyn kielen automaattisesti, jos osallistujan ensisijainen kieli on määritetty järjestelmässä. Äänenvoimakkuutta voi säätää myös valaistuilla kosketuspainikkeilla.



Huomautus

Tuotekuvassa on DCNM-FSL2, johon on liitetty tulpat. Tulpat on tilattava erikseen.

Toiminnot

Yleistä

- Määritettävissä tietokoneen määrityssovelluksella.
- 1,44 tuuman näyttö, jossa näkyy seuraavat tiedot:
 - Kielten valinta kielen omalla merkistöllä.
 - Kielen valinta ISO-lyhenteellä.
 - Kielten numerot.
- Tähtikokoonpano, jossa jokainen laite on liitetty PoE (Power over Ethernet) -yhteensopivaan kytkimeen erillisellä CAT-5e-vakiokaapelilla (tai paremmalla).

- Peräkkäinen kokoonpano, jossa laitteet voidaan kytkeä silmukkaan tavallisilla CAT-5e-kaapeleilla (tai paremmilla) ja vakiomallisella PoE-kytkimellä.
- PoE-tähtikytkentä voidaan tehdä myös kääntämällä laitteessa olevaa kytkintä ja käyttämällä tavallisia CAT-5e-kaapeleita (tai parempia) ja vakiomallisia PoE-kytkimiä.
- Näyttö on poissa päältä, kun kuulokkeita ei ole liitetty.
- Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin kahdeksaan sekuntiin, jotta se ei häiritse kokouksen seuraamista.

Turvallisuus

Kansainvälisesti hyväksytyt salausstandardit varmistavat, että järjestelmän tiedot säilyvät aina luottamuksellisina.

Kuulokkeet

Laite sisältää kuulokeliitännän ja äänenvoimakkuuden säädön, joten tulkkaus tai puhujan ääni kuuluu selvästi myös taustamelun yli.

Painikkeet ja merkivalot

Yläpuolella:

- 1,44 tuuman näyttö, neljä kosketuspainiketta.
- Laitteen merkivalot ilmaisevat seuraavat tiedot:
 - Kuulokkeiden äänenvoimakkuus – vasen puoli
 - Kielivalitsin – oikea puoli

Yhteydet

- Yksi 3,5 mm:n stereoliitäntä kuulokkeille.
- Kaksi RJ45-yhteensopivaa liitäntää järjestelmän tietoliikennettä ja PoE-virransyöttöä varten.
- Yksi ulkoisten kuulokkeiden liitäntä.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FSL2 puoliuppoasennettu kielivalitsin silmukkakytkennällä

Tekniset tiedot**Sähköominaisuuksia koskevat tiedot**

Tulojännite (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Virrankulutus (W)	2.60 W
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö nimellistasolla (%)	<0,1 %
Dynaaminen alue (dB)	> 90 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	90 dB

Äänilähdöt

Kuulokkeiden nimellislähtö (dBV)	0 dBV
Kaiuttimen enimmäislähtö (dBV)	3 dBV
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi (ohmia)	32–1000 ohm
Kuulokelähtö, teho (mW)	65 mW

Yleistä

Näytön koko (cm)	3.66 cm
Näytön koko (in)	1.44 in
Näyttötyyppi	LCD

Mekaniikka

Asennustyyppi	Uppoasennus
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Paino (g)	95 g
Paino (lb)	0.21 lb

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot**DCNM-FSL2 puoliuppoasennettu kielivalitsin silmukkakytkennällä**

Puoliuppoasennettu kielivalitsin silmukkakytkennällä DICENTIS-konferenssijärjestelmään.

Tilausnumero **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Lisävarusteet**DCNM-FEC Puoliuppo asennuskansi**

Puoliuppoasennettu DICENTIS-tulppa (50 kpl)

Tilausnumero **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET, puoliuppoasennuksen poistotyökalut

DICENTIS-puoliuppoasennuksen poistotyökalut

Tilausnumero **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP, uppoasennettu liitin (50 kpl)

DCN Next Generation -uppoasennusliittimet uppoasennetuille yksiköille (50 kpl).

Tilausnumero **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCNM-FPT Puoliuppoasennuksen kohdistustyökalut

Kohdistustyökalut (2 sarjaa) puoliuppoasennettaville liittimille.

Tilausnumero **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

LBB3443/00 Kevyet kuulokkeet

Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny, normaali kaapeli.

Tilausnumero **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Kevyet kuulokkeet, punottu kaapeli

Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny, erityiskestävä kaapeli.

Tilausnumero **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN, kevyet kaulassa pidettävät kuulokkeet

Kevyet kaulassa pidettävät kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny.

Tilausnumero **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Kaulassa pidettävä induktiosilmukka

Kaulassa pidettävä induktiosilmukka, kevyt.

Tilausnumero **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Palvelut

EWE-DCNMFU-IW:n 12 kk:n laaj. takuu
puoliuppoasennettu dicentis-yksikkö

12 kk takuu pidennys

Tilausnumero EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>